

品番：EA140DJ-112

品名：Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)



販売価格	4,450円(税抜)／4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜)／4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/27 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



品番	EA140DJ-112
品名	Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)
材質	ステンレス
使用圧力	1.47MPa
使用温度範囲	-20℃～+80℃
ねじサイズ	Rc(PT)1/4"
バルブ構造	片路開閉型
重量	96g

仕様

型	20型	材質	ステンレス
シール材質	ニトリルゴム	使用温度範囲	-20℃～+80℃
使用圧力	1.47MPa	ねじサイズ	Rc(PT)1/4"
適用流体	空気・水	バルブ構造	片路開閉型
重量	96g		
流体はソケット側からプラグ側に流します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.