

品番 : EA140DJ-113

品名 : Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,450円(税抜) / 4,895円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,450円(税抜) / 4,895円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/27 17:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1036ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|------------|
| 型 | 20型 | 材質 | ステンレス |
| シール材質 | ニトリルゴム | 使用温度範囲 | -20℃～+80℃ |
| 使用圧力 | 1.47MPa | ねじサイズ | Rc(PT)3/8" |
| 適用流体 | 空気・水 | バルブ構造 | 98g |

流体はソケット側からプラグ側に流します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.