

# 品番 : EA140FT-2

## 品名 : Rc1/4" スイベル式雌ねじプラグ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,900円(税抜) / 2,090円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,900円(税抜) / 2,090円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/12/16 05:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1075ページ                      |      |   |



### 仕様

|        |          |        |                    |
|--------|----------|--------|--------------------|
| メーカー   | 近畿製作所    | 型番     | KRPB-2F            |
| 型      | 20型      | 取付ねじ   | Rc 1/4"            |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa   | 設定圧力範囲 | 0~1.5MPa           |
| 使用温度   | -10~60°C | 材質     | 鋼鉄(クロムメッキ)<br>ナイロン |
| 全長     | 53mm     | 重量     | 48g                |

エアー用

全方位0~45°の首振り、自在屈曲および360°回転します。

作業中の手首や肩の負担を軽減し、ホースのよじれや折れを解消します。

### 代替品

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| EA140EC-12 | 品番 EA140EC-12             |
|            | コメント Rc1/4" スイベル式 雌ねじ プラグ |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

