

品番 : EA140GH-11

品名 : G1/4"・6.5x10mm雌ねじ付ホース継手(7°ロクター付)



販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/27 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1075ページ		



仕様

ねじサイズ	G1/4"	適合ホース内径	6.5mm
適合ホース外径	10mm	重量	70g
材質	本体:真鍮 スプリング:ポリアミド	最高使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)
使用温度範囲	-40℃~85℃		
ウレタンホース用			
Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式			
クイックカップリング仕様			
ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.