品番: EA140GH-3

品名:R3/8"・8x12mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)



販売価格	1,990円(税抜)/2,189円(税込)				
カタログ価格	1,990円(税抜)/2,189円(税込)				
在庫数	最新在庫: 35 (2025/11/21 02:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1075ページ				





仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm³)
使用温度範囲	−40℃~85℃	ねじサイズ	R3/8"
適合ホース内径	8mm	適合ホース外径	12mm
重量	88g	材質	本体:真鍮 スプリング:ポリアミド

ウレタンホース用

Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式

クイックカップリング仕様

ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き

ねじ部は緩み止め剤(ロックタイト)付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.