

品番 : EA140GH-4

品名 : R3/8"・9x13mm雄ねじ付ホース継手(フローテクター付)



販売価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2025/12/15 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1075ページ		



仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)
使用温度範囲	-40°C~85°C	ねじサイズ	R3/8"
適合ホース内径	9mm	適合ホース外径	13mm
重量	82g	材質	本体:真鍮 スプリング:ポリアミド

ウレタンホース用

Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式

クイックカップリング仕様

ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き

ねじ部は緩み止め剤(ロックタイト)付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.