

品番：EA140GH-5

品名：R1/2"・11x16mm雄ねじ付ホース継手(7°テーパ付)



販売価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
カタログ価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2026/02/26 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1034ページ		



#### 仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> )
使用温度範囲	-40~85℃	ねじサイズ	R1/2"
適合ホース内径	11mm	適合ホース外径	16mm
重量	239g	材質	スチール(ニッケルメッキ)
ウレタンホース用			
Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式			
クイックカップリング仕様			
ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.