品番: EA140GJ-12

品名: M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)



販売価格	<b>5,690円</b> (税抜)/ 6,259円(税込)				
カタログ価 格	5,690円(税抜)/6,259円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/21 00:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1081ページ				





## シングルシャットオフバルブ

## 仕様

適用流体	圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬 品、塗料、医薬品)	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃~200℃	流量	510L/min
ねじサイズ	M12×1.5	ねじ長さ	9mm
六角対辺	14mm	全長	38mm
外径	16mm	重量	30g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		

プラグ外径: φ9mm用

シングルシャットオフバルブ

高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用

製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能

## 株式会社エスコ