

品番：EA140GJ-408

品名：6x8mm チューブ用ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)



販売価格	7,060円(税抜) / 7,766円(税込)		
カタログ価格	7,060円(税抜) / 7,766円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1040ページ		



仕様

適用流体	圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-15℃~200℃	流量	510L/min
適合ホース	6×8mm	ねじサイズ	M12×1.0
ねじ長さ	18mm	全長	54mm
外径	16mm	重量	49g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		
ワンプッシュ式			
シングルシャットオフバルブ			
隔壁タイプ			
プラグ外径: φ9mm用			
高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用			
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.