品番: EA140GL-103

品名:G3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)



販売価格	6,370円 (税抜)/7,007円(税込)					
カタログ価 格	6,370円(税抜)/7,007円(税込)					
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/21 08:53現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1081ページ					





仕様

適用流体	圧縮空気、液体	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃~200℃	流量	330L/min
ねじサイズ	G3/8"	ねじ深さ	10.5mm
六角対辺	19mm	全長	39.5mm
外径	16mm	重量	44g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		

プラグ外径: φ9mm用

ダブルシャットオフバルブ

ワンプッシュ式

衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)

製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。

株式会社エスコ