品番: EA140GL-506

品名:6mm タケノコ型ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)



販売価格	7,940円(税抜)/8,734円(税込)				
カタログ価 格	7,940円(税抜)/8,734円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/21 04:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1081ページ				





仕様

適用流体	圧縮空気、液体	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃~200℃	流量	330L/min
全長	59.5mm	タケノコ径	6mm
ステム長さ	17mm	ねじサイズ	M12×1
外径	16mm	重量	46g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		

プラグ外径: φ9mm用

隔壁タイプ

ワンプッシュ式

ダブルシャットオフバルブ

締め付けナット付き

衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適

製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が 求められる分野に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.