

品番 : EA140GL-508

品名 : 8mm タケノコ型ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)



販売価格	7,940円(税抜) / 8,734円(税込)		
カタログ価格	7,940円(税抜) / 8,734円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/26 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1040ページ		



仕様

適用流体	圧縮空気、液体	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-15℃~200℃	流量	330L/min
全長	59.5mm	タケノコ径	8mm
ステム長さ	17mm	ねじサイズ	M12×1
外径	16mm	重量	47g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		
プラグ外径: φ9mm用			
隔壁タイプ			
ワンプッシュ式			
ダブルシャットオフバルブ			
締め付けナット付き			
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適			
製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.