品番: EA140GM-103

品名: G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)



| 販売価格       | <b>4,430円</b> (税抜)/ 4,873円(税込)       |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 4,430円(税抜)/4,873円(税込)                |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>14</b> (2025/11/21 06:09現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                    | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1081ページ                              |      |   |  |  |







## 仕様

| 適用流体   | 圧縮空気、液体 | 使用温度範囲 | −15℃~200℃ |
|--------|---------|--------|-----------|
| 最高使用圧力 | 3.5MPa  | 流量     | 330L/min  |
| ねじサイズ  | G3/8"   | 全長     | 43.5mm    |
| ねじ深さ   | 10.5mm  | 六角対辺   | 14mm      |
| プラグ径   | 10.5mm  | プラグ長さ  | 14mm      |
| 重量     | 40g     | 材質     | ステンレス     |

ダブルシャットオフバルブ

衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適

製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.