

品番 : EA140GR-102

品名 : G 1/4" 雌ねじカップ° リング° (ステンレス製/ワンプッシュ)



販売価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
カタログ価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/25 10:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		



#### 仕様

適用流体	圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-15℃~200℃	流量	1150L/min
ねじサイズ	G1/4"	ねじ深さ	10.5mm
六角対辺	22mm	全長	42mm
外径	27mm	重量	99g
材質	本体:ステンレス オーリング:FKM		

プラグ外径: φ12mm用

シングルシャットオフバルブ

ワンプッシュ式

衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適

高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用

製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.