


品番：EA140HB-41

品名：4mmxR 1/8" T型ユニオン



販売価格	420円(税抜)／ 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜)／462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 （2026/03/14 20:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



品名	規格	単位	在庫数	販売価格	カタログ価格
EA140HB-41	4mmxR 1/8"	個	9	420円(税抜)	462円(税込)

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZD-041
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (D型ユニオン)
チューブ外径	4mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
取付ねじ	R1/8"	推奨締付トルク	7～9N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.