


品番：EA140HB-82

品名：8mmxR 1/4" T型ユニオン



販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/14 21:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



品番	規格	寸法	材質
EA140HB-82	8mmxR 1/4"	全長: 40.0mm 筒長: 25.0mm ねじ長さ: 15.0mm	真鍮

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZD-082
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (D型ユニオン)
チューブ外径	8mm	使用流体	空気
使用圧力	0~1.0MPa	使用温度	-15~60℃
取付ねじ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.