


品番：EA140HC-102

品名：10mmxR 1/4" エルボユニオン(ロング)



販売価格	630円(税抜)／ 693円(税込)		
カタログ価格	630円(税抜)／693円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2026/02/26 01:23現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZL-102L
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (ロングエルボユニオン)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
取付ねじ	R1/4”	推奨締付トルク	12～14N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	1個
工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。			
配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。			
白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)			
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、 しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.