


品番 : EA140HC-41

品名 : 4mmxR 1/8" エルボユニオン(ロング)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 405円(税抜) / 446円(税込) | | |
| カタログ価格 | 405円(税抜) / 446円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/02/25 23:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1027ページ | | |



| 品番 | 規格 | 材質 | 寸法 | 重量 | 価格 |
|------------|------------|------------|------------|-------|----------|
| EA140HC-41 | 4mmxR 1/8" | 真鍮、樹脂(PBT) | 全長: 45.0mm | 0.12g | 405円(税抜) |

仕様

| | | | |
|--------|------------|---------|-------------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ZL-041L |
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (ロングエルボユニオン) |
| チューブ外径 | 4mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 使用温度 | -15~60℃ |
| 取付ねじ | R1/8" | 推奨締付トルク | 7~9N・m |
| 材質 | 真鍮、樹脂(PBT) | 入数 | 1個 |

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、

しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.