

品番：EA140HF-102

品名：10mmxR 1/4" スピードコントローラー



販売価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	SCZ-102-W
チューブ外径	10mm	使用流体	空気
使用圧力	0.05～1.0MPa	使用温度	－10～60℃
ねじサイズ	R1/4"	推奨締付トルク	12～14N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	1個
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。			
流量調整範囲が大きく微調整が容易です。			
白色難燃性樹脂を採用。 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.