


品番：EA140HH-62

品名：6mmxR 1/4" ハーフユニオン(2個)



販売価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
カタログ価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 63 (2026/03/26 22:56現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1027ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA140HH-62	Z-JOINT	真鍮	6mm x R1/4"	0.025kg

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	ZH-062
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (ハーフユニオン)
チューブ外径	6mm	使用流体	空気
使用圧力	0~1.0MPa	使用温度	-15~60℃
ねじサイズ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	2個

工具不要のワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小

チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用

樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、

しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.