


品番：EA140HJ-106

品名：6mm ユニオン(バルクヘッド / 真鍮製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 410円(税抜) / 451円(税込) | | |
| カタログ価格 | 410円(税抜) / 451円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/07/08 09:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1027ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------|------|-------------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ZX-060 |
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (バルクヘッドユニオン) |
| チューブ外径 | 6mm | 取付穴径 | 15mm |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 使用温度 | -15~60℃ (凍結なきこと) | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 1個 | | |

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.