


品番：EA140HJ-212

品名：12mm ユニオン(バルクヘッド / 真鍮製)



販売価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
カタログ価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/07 13:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZK-1212
シリーズ	Z-JOINT ZK	用途	ワンタッチ継手 (バルクヘッドユニオン(M))
チューブ外径	12mm	取付穴径	23mm
使用流体	空気	使用圧力	0~1.0MPa
使用温度	-15~60℃ (凍結なきこと)	材質	真鍮、樹脂(PBT)
入数	1個		

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.