


品番：EA140HJ-256

品名：12x10mm 異径ストレートユニオン



販売価格	505円(税抜)／ 556円(税込)		
カタログ価格	505円(税抜)／556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/26 05:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZS-1210
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (異径ストレートユニオン)
チューブ外径	12×10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0～1MPa	使用温度	空気:－15～60℃ 水:5～40℃
材質	樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

