

品番：EA140HM-44

品名：4 - 4mmx2 Y型ユニオン



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 375円(税抜) / 413円(税込) | | |
| カタログ価格 | 375円(税抜) / 413円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2026/03/13 21:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1027ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------|------|---------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ZY-0404 |
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (Y型ユニオン) |
| チューブ外径 | 1口側:4mm 2口側:4mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | -15~60℃ |
| 材質 | 真鍮、樹脂(PBT) | 入数 | 1個 |

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

