


品番：EA140HP-108

品名：8x10mm 異径接続プラグ



販売価格	180円(税抜) / 198円(税込)		
カタログ価格	180円(税抜) / 198円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/08 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



#### 仕様

メーカー	アオイ	型番	ZJ-0810
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (異径接続プラグ)
接続継手径	8×10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	空気: -15~60℃ 水: 5~40℃
材質	ポリアミド樹脂	重量	2g
入数	1個		

工具不要のワンタッチ継手  
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。  
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小  
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

白色難燃性樹脂を採用  
樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

