

品番：EA140HP-510

品名：10mm キャップ



販売価格	200円(税抜)／220円(税込)			
カタログ価格	200円(税抜)／220円(税込)			
在庫数	最新在庫: 36 (2026/03/30 13:32現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1028ページ			



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZCP-10
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (キャップ)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0～1MPa	使用温度	空気:－15～60℃ 水:5～40℃
材質	ポリアミド樹脂	重量	7g
入数	1個		
工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。			
配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。			
白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)			
RoHS対応品			

