


品番：EA140HR-203

品名：10mmxR3/8" エルボユニオン(ステンス製)



販売価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/25 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA140HR-203	10mmxR3/8"	SUS304	10x11.5	0.12
EA140HR-204	10mmxR1/2"	SUS304	10x13.5	0.15
EA140HR-205	10mmxR3/4"	SUS304	10x15.5	0.18
EA140HR-206	10mmxR1/2"	PBT	10x13.5	0.15
EA140HR-207	10mmxR3/4"	PBT	10x15.5	0.18

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	ZAL-103
シリーズ	Z-JOINT	用途	ステンレス製ワンタッチジョイント (エルボユニオン)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	-15~60℃
ねじサイズ	R3/8"	推奨締付トルク	22~24N・m
材質	ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手  
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。  
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小  
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。  
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

難燃樹脂を採用  
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.