


品番：EA140HW-8

品名：10mmx12mm レデューサー



販売価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
カタログ価格	390円(税抜) / 429円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/07 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1027ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ZR-1012
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (レデューサー)
チューブ外径	10mm	接続継手径	12mm
使用流体	空気・水	使用圧力	0~1MPa
使用温度	-15~60℃ (凍結なきこと)	材質	金属部:真鍮(C3604BD) 樹脂部:PBT
入数	1個		

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。

樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

耐水性・耐油性に優れています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.