

品番 : EA140RB-3A

品名 : R 3/8" 雄ねじエアーカブ[°] ラソケット(スイング式)



販売価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
カタログ価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



流量アップ40%、元圧ダウン0.05 MPa、省エネ効果25%のスーパー長寿命

仕様

メーカー	日本アイ・アール	型番	205-00783
商品名	TSTスイングカプリング	使用流体	空気
使用圧力	2.5MPa ※ニップル着脱が無圧で行える上限	破壊圧力	60MPa
使用温度範囲	-30~100°C	ねじサイズ	R3/8"
全長	68mm	型	20型
重量	108g	材質	ニッケルメッキ鋼 硬化鋼(黒染) ステンレス鋼 ニトリルゴム 硬化鋼(ニッケルメッキ) 亜鉛ダイカスト鋳造(ニッケルメッキ) グリーン色ゴム被膜付 ※サブ画像(部品材質図)参照

流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリング

無圧状態でニップル装着が行われるため、誰でも楽に装着が可能

ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。

安全ロックをスライドさせニップルを約70°回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます。

エアーツール側への装着でも、一般品のようなツール振動による破損がほとんど発生せず、耐久性抜群。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.