



品番：EA140RC-2

品名：Rc 1/4" 雌ねじエア-カフ ラケット(スイング 式)



販売価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/24 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1077ページ		



仕様

メーカー	日本アイ・アール	型番	205-00802
商品名	TSTスイングカップリング	使用圧力	2.5MPa
使用流体	エアー	ねじサイズ	Rc1/4"
型	20型	全長	68mm
使用温度範囲	-30～100℃	重量	115g

流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリングです
ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。
安全ロックをスライドさせニップルを約70°回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.