



品番：EA140RD-11

品名：11.0mm ホース用エア-カプリング(スイング式)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/06 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1036ページ		



カタログ訂正

25/10/27 ●材質 誤:アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 正:ニッケルメッキ鋼など (No.56, 57 1157)

仕様

メーカー	日本アイ・アール	型番	205-00790
商品名	TSTスイングカップリング	使用圧力	2.5MPa
使用流体	エア	適合ホース内径	11mm
適合ホース外径	16mm	型	20型
全長	81mm	使用温度範囲	-30~100℃
重量	128g		

ウレタンホース用

流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリングです

ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。

安全ロックをスライドさせニップルを約70°回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます

代替品

品番	EA140RD-11A
コメント	品番変更



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.