

品番：EA141A-144

品名：R 3/4"x26.0mm 雄ねじシステム(ステンス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,970円(税抜) / 3,267円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,970円(税抜) / 3,267円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/07/07 01:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ                       |      |   |



#### 仕様

|          |            |        |                |
|----------|------------|--------|----------------|
| メーカー     | アソー (ASOH) | 型番     | HN-7626        |
| 取付ねじ     | R3/4"      | タケノコ外径 | 26mm           |
| タケノコ内径   | 20mm       | タケノコ長  | 33mm           |
| 六角対辺     | 27mm       | 全長     | 59mm           |
| 適合ホース内径※ | 25mm       | 使用圧力   | 3.45MPa以下      |
| 使用温度     | -50~150℃   | 材質     | ステンレス製(SUS304) |

ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.