

品番 : EA141A-148

品名 : R 1" x34.0mm 雄ねじシステム(ステンス製)



販売価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
カタログ価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/02 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1085ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HN-7834
取付ねじ	R1"	タケノコ外径	34mm
タケノコ内径	25mm	タケノコ長	40mm
六角対辺	35mm	全長	70mm
適合ホース内径※	33mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	ステンス製(SUS304)

ステンス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.