

品番 : EA141A-345

品名 : R 1/2"x19.0mm 雄ねじシステム(アングル型)



販売価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HA-1419R
取付ねじ	R1/2"	タケノコ外径	19mm
タケノコ内径	14mm	タケノコ長	29mm
全長	48mm	適合ホース内径	19mm
使用温度範囲	-50~150℃	使用圧力	3.45MPa以下
材質	真鍮		

ホースを接続するための外ネジ付きのアングル型ホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

RoHS指令相当品

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.