品番：EA141AA-26

品名：R 3/4" 外ねじエルボ

販売価格	2,290円（税抜）／ 2,519円（税込）			
カタログ価格	2,290円（税抜）／2,519円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/17 20:26現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1084ページ			



仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	LM-1066R
取付ねじ	R3/4” R3/4”	内径	17mm
最高使用圧力	6.90MPa	使用温度	−50～150℃
材質	真鍮		
内ネジと内ネジをL型で繋ぐための継手です。			
配管の取り回しなどによく使われています。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.