

品番 : EA141AD-106

品名 : R 1" xR 1" 六角ニップル(真鍮製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/09 15:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1042ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |            |      |           |
|------|------------|------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番   | NT-1088R  |
| ねじ径  | R1" x R1"  | 使用圧力 | 6.9MPa以下  |
| 内径   | 24mm       | 六角対辺 | 35mm      |
| 全長   | 53mm       | 使用温度 | -50~150°C |
| 材質   | 真鍮         |      |           |

ネジを締めやすく加工されたニップルです。

内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

RoHS指令相当品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.