

品番 : EA141AD-111

品名 : R1/8"xR1/4" 異径六角ニップル(真鍮製)



販売価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
カタログ価格	300円(税抜) / 330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/03/25 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NE-1012R
ねじ径	R1/8"×R1/4"	内径	5mm・8mm
六角対辺	14mm	全長	26mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50℃~150℃
材質	真鍮		

サイズ違いの六角ニップルです。

内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

RoHS指令相当品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.