

品番：EA141AD-114

品名：R1/4"xR1/2" 異径六角ニップル(真鍮/RoHS対応)



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/11/01 09:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1099ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NE-1024R
ねじ径	R1/4"×R1/2"	内径	8mm・13mm
六角対辺	22mm	全長	34mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50℃~150℃
材質	真鍮		

サイズ違いの六角ニップルです。

内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.