


品番：EA141AD-155

品名：R1/2"xNPT3/8" 異径六角ニップル(真鍮製)



販売価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/28 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NE-3043R
ねじ径	R1/2"×NPT3/8"	内径	12mm、9mm
六角対辺	24mm	全長	41mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度範囲	−50℃～150℃
材質	C3604(カドミウム75ppm以下)		
ねじのサイズ、規格の変換六角ニップル			
規格はRねじとNPTねじの変換に使用			
六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。			
RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.