


品番 : EA141AD-271

品名 : R 1/4"xNPT 1/8" ブッシング



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NB-1321R
ねじ径	R1/4"×NPT1/8"	内径	8.5mm
六角対辺	17mm	全長	17mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度範囲	-50℃~150℃
材質	C3604(カドミウム75ppm以下)		
外ネジのサイズアップ、もしくは内ネジのサイズダウンに使用する径違いの継手			
NPTとRの変換用			
RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.