


品番 : EA141AD-294

品名 : R3/8"xNPT1/2" 異径六角ニップル(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,860円(税抜) / 4,246円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,860円(税抜) / 4,246円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/27 20:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------|--------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | NE-7334 |
| ねじ径 | R3/8"×NPT1/2" | 内径 | 9mm、12mm |
| 六角対辺 | 24mm | 全長 | 41mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質 | SUS304 | | |

ねじのサイズ、規格の変換六角ニップル

規格はRねじとNPTねじの変換に使用

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.