


品番 : EA141AD-296

品名 : R1/2"xNPT3/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/27 20:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |               |        |           |
|------|---------------|--------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH)    | 型番     | NE-7346   |
| ねじ径  | R1/2"×NPT3/4" | 内径     | 12mm、16mm |
| 六角対辺 | 30mm          | 全長     | 48mm      |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下      | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質   | SUS304        |        |           |

ねじのサイズ、規格の変換六角ニップル

規格はRねじとNPTねじの変換に使用

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.