

品番 : EA141AD-34

品名 : G 1/2" ロックナット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 350円(税抜) / 385円(税込) | | |
| カタログ価格 | 350円(税抜) / 385円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/03/27 20:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1043ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------|--------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | NR-1004R |
| 取付ねじ | G1/2" | 六角対辺 | 23mm |
| 幅 | 6mm | 最高使用圧力 | 6.90MPa |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 真鍮 |

壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.