

品番 : EA141AS-22.5A

品名 : G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 395円(税抜) / 435円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 395円(税抜) / 435円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 44 (2026/07/07 00:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1042ページ                       |      |   |



#### 仕様

|       |         |         |        |
|-------|---------|---------|--------|
| 適用流体  | 圧縮空気、ガス | 最高使用圧力  | 1.2MPa |
| ねじ径   | G1/4"   | 適合ホース内径 | 8mm    |
| 全長    | 39mm    | 六角対辺    | 17mm   |
| ねじ有効長 | 9mm     | タケノコ有効長 | 25mm   |
| 口径    | 6mm     | 重量      | 21g    |
| 材質    | 真鍮      |         |        |

37°内テーパ付き

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.