


品番：EA141AT-113

品名：10.5mm 三方ホースジョイント(ステンレス製)



販売価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/03 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HY-7010
タケノコ外径	10.5mm	タケノコ内径	6.5mm
タケノコ長	25mm	適合ホース内径	10.5mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	ステンレス (SCS13)		

SUS製の三方接手です。

ホースを使った分岐に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.