品番: EA141AT-207

品名: Rc 1/4"x 7.0mm 雌ねじステム(ステンレス製)



販売価格	<b>1,440円</b> (税抜)/1,584円(税込)				
カタログ価 格	1,440円(税抜)/1,584円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/11/21 08:53現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1085ページ				











## 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HF-7207
ねじサイズ	Rc1/4"	タケノコ外径	7mm
タケノコ内径	4mm	タケノコ長	26mm
六角対辺	17mm	全長	45mm
適合ホース内径※	6mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	SUS304

内ネジタイプのステンレス製ニップルです。

内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.