

品番：EA141AT-208

品名：Rc 1/4"x 8.0mm 雌ねじシステム(ステンレス製)



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HF-7208
ねじサイズ	Rc1/4"	タケノコ外径	8mm
タケノコ内径	4.5mm	タケノコ長	26mm
六角対辺	17mm	全長	45mm
適合ホース内径※	7mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	SUS304

内ネジタイプのステンレス製ニップルです。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.