

品番 : EA141AT-314

品名 : Rc 3/8" x 14.0mm 雌ねじシステム(ステンレス製)



販売価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/01/22 02:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



## 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HF-7314
ねじサイズ	Rc3/8"	タケノコ外径	14mm
タケノコ内径	10mm	タケノコ長	28mm
六角対辺	22mm	全長	49mm
適合ホース内径※	13mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150°C	材質	SUS304

内ネジタイプのステンレス製ニップルです。

内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.