

品番 : EA141AT-71

品名 : R 1/4"x 6mm 雌ねじシステム(スイベル式/ねじロック付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,400円(税抜) / 1,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,400円(税抜) / 1,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 29 (2025/06/29 19:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1083ページ | | |



ホースがよじれにくいスイベル金具式

仕様

| | | | |
|-------|-----------|---------|--------|
| ねじ径 | R1/4" | 適合ホース内径 | 6mm |
| 全長 | 50mm | 六角対辺 | 17mm |
| ねじ有効長 | 11mm | タケノコ有効長 | 25mm |
| 口径 | 5mm | 重量 | 32g |
| 材質 | 真鍮 | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
| 用途 | 圧縮空気、ガスなど | | |

ねじロックが塗布されています

代替品



品番 EA141AY-22
コメント R1/4"x8.5mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

