

品番 : EA141AY-102

品名 : R 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケット



販売価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
カタログ価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/03/29 16:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-3022R
ねじ径	雄(R): 1/4" 雌(NPT): 1/4"	内径	8mm
六角対辺	17mm	全長	24mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150℃ (凍結箇所を除く)
材質	真鍮		

アメリカねじ(NPT)を日本ねじ(R)に変換するソケットです。

RoHS指令相当品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.